

**CNMG 120404, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4
Hjørneradius	0,8
Type	CA315
Primær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånryder	KG
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 350
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4
Tilspænding $f$	0,15 - 0,5
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning