

**DNMG 150604, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA315
Hjørneradius	0,4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	K
Skæremateriale	HM
Spånbryder	KG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 350
Antal skift/skær	4
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Tilspænding f	0,17 - 0,5
Skæredybde a_p	0,5 - 3,6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning