

metabo**Vinkelslibere, Type: WEV15-125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Du definerer grænsen - ikke din maskine.**

Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse. Robust **vinkelsliber med højt moment** og hastighedskontrol, så arbejdet skrider hurtigt frem.

- **Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.**
- **Konstant omdrejningstal under belastning.**
- **Den højeste levetid ved ekstreme anvendelser: Robust vinkelsliber med højt moment, hastighedskontrol og den højeste effektivitet i sin klasse, så arbejdet skrider hurtigt frem.**
- **Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.**
- **Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Ekstra greb med lav vibration Metabo VibraTech (MVT).**
- **Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.**

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb og spændenøgle.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,5 kg
Bemærk	Hurtigskiftesystem
Tilslutningsgevind	M14
Genstartsspærre	ja
Producentbetegnelse	WEV 15-125 Quick
Kabellængde	4 m
Blød opstart	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Effektforbrug	1550 W
Energiforsyning	Med kabel
Tomgangsomdrejningstal	2800 - 11000 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelslibere