

**SNMG 120408, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	K
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 350 m/min
Spånryder	KG
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Type	CA315
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning