

**metabo****Batteridrevet vinkelsliber med batteri, Type: WBLTX15125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Børsteløs 18 V-vinkelsliber, ekstremt kraftig og alligevel meget praktisk.

- **Batteripakken kan drejes i trin på 90°.**
- **Hurtigt bremsesystem og sikkerhedskobling.**
- **M-QUICK-system til værktøjsfrit skiveskift.**
- **Børsteløs, batteridrevet vinkelsliber af den nye generation: Den stærkeste i sin klasse, lige så stærk som en kablet 1500 W-enhed.**
- **Vedligeholdelsesfri børsteløs motor med maksimal effektivitet og maksimal håndtering.**
- **Hurtigt bremsesystem for maksimal beskyttelse af brugeren: Bremseskiven stopper inden for 1,5 sekund efter slukning.**
- **M-QUICK-system til værktøjsfrit skiveskift med et tryk på en knap.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Batteripakken kan drejes i trin på 90° for at opnå den bedste ergonomi i enhver arbejdsposition.**
- **Metabo S-automatic mekaniske sikkerhedskoblinger: minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres, til det laveste niveau på markedet - for maksimal beskyttelse af brugeren.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Aftageligt støvfilter beskytter motoren mod grove partikler.**

**Fordel:**

**100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusiv batteri, lader og metaBOX. Inkluderer beskyttelsesdæksel, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra greb Metabo VibraTech (MVT), støvbeskyttelsesfilter og 2 x LiHD batterier.

**Bemærk:**

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Overbelastningssikring	ja
Kickbackstop	ja
Emballage	Metabox
Akku-kapacitet	5,5 Ah
Motorkonstruktion	børsteløs
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
maks. omdrejningstal	10000 min <sup>-1</sup>
Maks. vibration iht. EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
Dødemandskontakt	nej
Vægt uden batteri	2 kg
Blød opstart	ja
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Vægt	3 kg
Maks. skive-Ø	125 mm
Vægt inklusive akku	3 kg
Genstartsspærre	ja
Antal medfølgende akkuer	2
Batterispænding	18 V
Produkttype	Vinkelslibere

---

**Tilbehør**

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2