

**TNMG 160404, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4
Type	CA315
Antal skift/skær	6
Belægning	belagt
Spånbrøder	KG
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 350
Primær anvendelse	K
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Skæredybde a_p	0,5 - 3,6
Tilspænding f	0,15 - 0,5
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning