

**metabo****Vinkelslibere INOX, Type: WEV17-125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Du sætter grænsen - ikke din maskine.**

Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse. Ekstremt robust vinkelsliber med høj gearreduktion og **meget reduceret**, justerbart **omdrejningstal** til kølig slibning. Ideel til **bearbejdning af rustfrit stål**.

- **Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger:** Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.**
- **Konstant omdrejningstal under belastning.**
- **Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.**
- **Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Ekstra greb med lav vibration Metabo VibraTech (MVT).**
- **Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra greb og spændenøgle.

**Teknisk beskrivelse**

Dødemandskontakt	ja
------------------	----

Vægt	2,5 kg
Blød opstart	ja
Effektforbrug	1700 W
Genstartsspærre	ja
Tilslutningsgevind	M14
Producentbetegnelse	WEV 17-125 Quick Inox
Maks. skive-Ø	125 mm
Kabeltype	4
Bemærk	Hurtigskiftesystem
Energiforsyning	Med kabel
Tomgangsomdrejningstal	2000 - 7600 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Vinkelslibere