

metabo**Vinkelslibere, Type: WEA17-125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Du definerer grænsen - ikke din maskine.**

Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse. Vinkelsliber på 1.700 watt med ydelse som en stor og brugervenlighed som en lille slibemaskine, der fjerner materiale i maksimalt tempo.

- **Integreret balanceaksel til bilen giver op til 50 % færre vibrationer i hånd-armen, længere levetid for maskinen og op til dobbelt så lang levetid til slibeskive.**
- **Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.**
- **Konstant omdrejningstal under belastning.**
- **Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.**
- **Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfrit justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Ekstra greb med lav vibration Metabo VibraTech (MVT).**
- **Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.**

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb og spændenøgle.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1700 W
Vægt	2,5 kg
Kabellængde	4 m
Bemærk	Hurtigskiftesystem
Blød opstart	ja
Tilslutningsgevind	M14
Energiforsyning	Med kabel
Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Producentbetegnelse	WEA 17-125 Quick
Kickbackstop	ja
Tomgangsomedrejningstal	11000 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelslibere