

**TNMG 160408, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA315
Tilspænding f	0,15 - 0,5
Primær anvendelse	K
Skæredybde a_p	0,5 - 3,6
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 350
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbrøder	KG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning