

Planfræser til metal, Type: PFM17



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Artikelklasse	03D

Beskrivelse

Udførelse:

- Hurtig, ren fjernelse af svejseperler i et enkelt arbejdsstrin med den nyudviklede planfræser til metal.
- Ved planfræsning produceres små metalspånere (intet skadeligt metalstøv).
- One-touch-betjening: patenteret, værktøjsfri justering af fræsedybden i intervaller på 0,1 mm.
- Klar til brug på få sekunder takket være den værktøjsfrie, magnetiske føringsskinne (50 cm lang, kan forlænges).
- Enkel og bekvem udskiftning af skær på fræsehovedet.
- Slankt greb og stort, værktøjsfrit justerbart buehåndtag til sikker, jævn føring.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-elektronik med stillehjul: til arbejde med materialeegne omdrejningstal, der forbliver konstante under belastning.
- Elektronisk blød start og genstartsbeskyttelse.
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring.

Leveringsomfang:

- Magnetisk føringsskinne (50 cm lang)
- 3 HM-vendeplatter Universal
- Bøjlegreb
- Skruetrækker til Torx-skruer 15
- Skruetrækker str. 4 med T-greb
- Gaffelnøgle str. 10
- metaBOX 280 L

Teknisk beskrivelse

Gradueret justering af fræsedybden	0,1 mm
Genstartsspærre	ja
Udgangseffekt	970 W
Maks. vibration iht. EN	4,1 m/s ²
Lydeffektniveau (LwA)	102 dB(A)
Nominel effekt	1700 W
Tomgangsomedrejningstal	8000 - 12600 min ⁻¹
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Emballage	Metabox
Tænd/sluk-kontakt	ja
Nominel spænding	230 V
Energiforsyning	Med kabel
Vægt	4,6 kg
Kabellængde	3,6 m
Blød opstart	ja
Produkttype	Fræser