

**WNMG 080412, Type: CA315****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252116 CA315 |
| GTIN | 4960664800193 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 150 - 350 |
| Spånbrøder | KG |
| Tolerance | M |
| Hjørneradius | 1,2 |
| Antal skift/skær | 6 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080412 |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f | 0,15 - 0,5 |
| Primær anvendelse | K |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 4 |
| Type | CA315 |
| Belægning | belagt |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |