

**DC.T 11T308, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	CA315
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	K
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	GK
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning