



Hjørnefræser 90° MEC17, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227505 32/3
GTIN	4960664406661
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for α_{maks}	23,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	57 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,61 grader
Ø D_3	25 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------