

**CCMT 060204 Wiper, Type: PR1725****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260094 PR1725 |
| GTIN                | 4960664890606 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

CCMT 060204 Wiper PR1725 Type: PR1725

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                |
|--|----------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 60 - 200 m/min |
| Antal skift/skær                         | 2              |
| Belægning                                | belagt         |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm         |
| Sekundær anvendelse                      | P              |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,2 - 1,5 mm   |
| Skæremateriale                           | HM             |

| Slet-/skrubbearbejdning                    | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
|--|------------------------------------|
| Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse | 50 - 150 m/min                     |
| Skærebetingelse                            | let afbrudt                        |
| Tilspænding $f$                            | 0,03 - 0,2 mm/o                    |
| Tolerance                                  | M                                  |
| ISO-kode, vendeskærsplatte                 | CCMT 060204                        |
| Spånbryder                                 | WP                                 |
| Primær anvendelse                          | M                                  |
| Type                                       | PR1725                             |
| Produkttype                                | Vendeskærsplatte til drejning      |