

**CCMT 060202 Wiper, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 060202 Wiper PR1725 Type: PR1725

Spånryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Spånryder	WP
Skæremateriale	HM
Tolerance	M

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Type	PR1725
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Sekundær anvendelse	P
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning