

**CCMT 09T304 Wiper, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Type: PR1725

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	WP
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
Sekundær anvendelse	P
Type	PR1725
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning