

Garant

**GARANT Softcut® HSI bred skalainndeling, med boring, Ø D / antal skær Z:
80/6mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214855 80/6
GTIN	4045197550187
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.
Til præcise 90° hjørner skal $a_p = 8$ mm vælges.

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Skær-Ø D_c	80 mm
Holdeboring-Ø	27 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
passende vendeskærsplatter	SO.. 1205..
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Antal skær Z	6
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833