

**DC.T 070202, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Sekundær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Belægning	belagt
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tolerance	G
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Spånbrøder	MFP-SKS

Type	PR1725
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning