

**DCMX 11T304 Wiper, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMX 11T304
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	belagt
Spån Bryder	WP
Sekundær anvendelse	P
Type	PR1725
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning