

**CC.T 060204, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 060204 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Spånbryder	HQ
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Tolerance	M

Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Type	CA025P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning