

**CC.T 060202, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260091 CA025P
GTIN	4960664878178
Artikelklasse	25E

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Type	CA025P
Tolerance	M
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	HQ
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Antal skift/skær	2

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

80 - 330 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning