

**CCMT 09T304 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T304 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Belægning	belagt
Tolerance	M
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbrøder	WP
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	CA025P
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 09T304
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning