

**CCMT 060202 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 060202 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	WP
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm

Belægning	belagt
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Type	CA025P
Primær anvendelse	P
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning