


CC.T 09T302, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Artikelklasse	25E

Beskrivelse
Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Type	CA025P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min

Spånbryder	HQ
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning