


CCMT 09T302, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T302 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Belægning	belagt
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm

Antal skift/skær	2
Spånbryder	GK
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Type	CA025P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning