

**CCMT 060204, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA025P
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Spånbrøder	GK
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 060204
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Primær anvendelse	P

Tolerance	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning