

**DC.T 070204, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 070204 CA025P Type: CA025P
Spånbryder: HQ
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	CA025P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	HQ
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning