

**CCMT 120408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 120408 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	CA025P
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408

Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Spånryder	GK
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning