

KERN**Præcisionsvægt, type PCB, Maksimalt vejeområde: 10000g****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479511 10000
GTIN	4045761243156
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift. Automatisk slukning efter 3 minutter.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Styktælling: Referencestyktal kan vælges 5, 10, 25, 50 stk. Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).**

KERN Universal Port (KUP): tillader tilslutning af eksterne KUP-kontaktfladeadapter, såsom RS-232 eller USB, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden at der skal foretages installationsarbejde.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Batteri nr. 081561 str. 6LR61; internt akku fås på forespørgsel. Datakabel, printer, kontaktfladeadapter såsom RS 232 eller USB på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Stykvægt min.	2 g
---------------	-----

Linearitet	±0,3 g
Reaktionstid	3 s
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Højde	79 mm
Maksimalt vejeområde	10000 g
Antal medfølgende batterier	1
Bredde	163 mm
Mål, vejeplade	150×170 mm
Nettovægt	1,4 kg
Repetérbarhed	0,1 g
Dybde	245 mm
Aflæsning	0,1 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	K2
Produkttype	Præcisionsvægt

Services

DAkkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50
KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50