

**DCMX 070204 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260383 CA025P |
| GTIN                | 4960664878451 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

DCMX 070204 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                |
|--|----------------|
| Skærebetingelse                          | let afbrudt    |
| Skæremateriale                           | HM             |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm         |
| Primær anvendelse                        | P              |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 80 - 330 m/min |
| Antal skift/skær                         | 2              |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | DCMT 070204    |

| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
|-------------------------|------------------------------------|
| Tilspænding f           | 0,05 - 0,25 mm/o                   |
| Spånbrøder              | WP                                 |
| Type                    | CA025P                             |
| Belægning               | belagt                             |
| Skæredybde $a_p$        | 0,5 - 1,5 mm                       |
| Tolerance               | M                                  |
| Produkttype             | Vendeskærsplade til drejning       |