

Garant**Rengøringskiver (A), Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566757 115
GTIN	4067263046875
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Komprimeret fiberfleece med harpiksbundne slibekorn muliggør slibning og finishbearbejdning i én arbejdsgang.

Ekstremt **modstandsdygtig, tætvetet, fin fiberstruktur** med høj **fleksibilitet** og slibeeffekt.

Anvendelse:

Til rengøring og afgratning **med en fin overfladefinish.**

Med glasfiberskive til direkte opspænding på vinkelslibere.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Borings-Ø	22,23 mm
Anbefalet omdrejningstal	5000 - 7000 min ⁻¹
Skive-Ø	115 mm
Hårdhedsgrad	blød
Finhedsgrad	middel
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivelse	flad
Maks. omfangshastighed	60 m/s
Produkttype	grovrengøringsfiber

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		