

REGO-FIX▲

reCool®-leveringssystem til kølevæske, til ER-spændepatron: ER32**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Artikelklasse	33B

Beskrivelse**Udførelse:**

- Enkel konvertering af drevet værktøj med ekstern køling til intern køling.
- Præcis køling ved skærekanten og forbedret spånafgang.
- Særligt velegnet til dybe lommer og fordybninger.
- Fremragende overfladekvalitet.

Fordel:

- Omkostningseffektiv konvertering af eksisterende drevne værktøjssystemer til intern køling.
- Velegnet til brug sammen med emulsion og olie.
- Kølevæsketryk på op til 100 bar (150 bar med højtryksslange, fås på anmodning).
- Lejer med lav vedligeholdelse.
- Til intern køling (med tætningsskiver nr. 309630 og 309635).

Omdrejningstal på op til 40.000 o/min.

Anvendelse:

Velegnet til drevne værktøjer med ER-gevind og G1/8 tommer kølevæsketilslutning, samt til ER-spændetange i henhold til DIN 6499 / ISO 15488.

Leveringsomfang:

1 × reCool®-spændemøtrik, 1 × spiralfjeder og slange Ø 6 mm, 400 mm lang, 2 × G1/8 tomme BSP lige skrueforbindelse, 2 × G1/8 tomme BSP skrueforbindelse 90° vinklet.

Bemærk:

Ved brug af kølevæsketilførselssystem med intern køling skal den tilhørende tætningsskive nr. 309630 og 309635 anvendes! Kølevæskeskylleskiver til periferisk køling fås på anmodning.

I drevne værktøjer med boring i spindlen til gearret (f.eks. længdeindstillingskrue), skal boringen være tætnet!

Teknisk beskrivelse

Bredde B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Produkttype	Kølemiddeldyse