

**DCMX 11T304 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMX 11T304 Wiper CA025P Type: CA025P
Spånbryder: WP
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA025P
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Spånryder	WP
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 070204
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning