

**DCMT 11T308, Type: CA025P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260387 CA025P |
| GTIN | 4960664878703 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

DCMT 11T308 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|----------------|
| Skæremateriale | HM |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Type | CA025P |
| Tolerance | M |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 330 m/min |

| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
|----------------------------|------------------------------------|
| Antal skift/skær | 2 |
| Belægning | belagt |
| Spånbryder | HQ |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 |
| Primær anvendelse | P |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |