

**DC.T 11T304, Type: CA025P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260386 CA025P |
| GTIN | 4960664878697 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

DC.T 11T304 CA025P Type: CA025P
Spånbryder: HQ
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------------|
| Primær anvendelse | P |
| Tolerance | M |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Belægning | belagt |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 |
| Antal skift/skær | 2 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 330 m/min |
| Skæremateriale | HM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Spånbrøder | HQ |
| Type | CA025P |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |