

**VBMT 110304, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	HQ
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Type	CA025P
ISO-kode, vendeskærsplade	VBMT 110304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning