

**VBMT 110308, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 110308 CA025P Type: CA025P
Spånbryder: HQ
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA025P
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Antal skift/skær	2
Spånbryder	HQ
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110308
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning