


**CC.T 09T304, Type: PDL010****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260097 PDL010 |
| GTIN | 4960664882472 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

CC.T 09T304 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AP

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |
| Antal skift/skær | 2 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 |
| Spånbryder | AP |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Tolerance | G |
| Belægning | belagt |

| | |
|--|------------------------------|
| Skærebetingelse | let afbrudt |
| Skæredybde a_p | 0,1 - 1 mm |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 100 - 400 m/min |
| Primær anvendelse | N |
| Type | PDL010 |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |