


**CC.T 060202, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 060202 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AP

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 400 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Type	PDL010
Tolerance	G
Spånryder	AP
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning