

**TNMG 160408, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

TNMG 160408 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	PDL010
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
Skæredybde $a_p$	1 - 3,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Spånbryder	AH
Hjørneradius	0,8 mm

Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning