

**TNMG 160404, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Antal skift/skær	6
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånryder	AH
Type	PDL010
Primær anvendelse	N

Belægning	belagt
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning