

metabo**Batteridrevet metalrundsav uden batteri, Type: MKS18LTX58****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Højtydende batteri-rundsav i metal med spånopsamlingsbeholder til savning af metaller i kold tilstand. Kompatibel med føringsskinner.

- **Udløbsbremse for maksimal sikkerhed takket være hurtigt savklingestop (< 1 sek.).**
- **Hurtig og præcis skæring af rør, profiler, kanaler, metalgitre og plader. Gnist- og gratfri.**
- **Med spånopsamlingsbeholder for at få et rent arbejdsmiljø.**
- **Robust sav med beskyttelsesdæksel fremstillet af trykstøbt aluminium og bundplade fremstillet af rustfrit stål.**
- **Let og kompakt, ergonomisk design.**
- **Rude i beskyttelsehætten til præcis skæring.**
- **Trinløs og værktøjsfri justering af skæredybden efter mm- og tommeskala.**
- **Komfortabelt skift af savklinge takket være spindellås.**
- **Præcis lige snit af metalgitre, stål og profilplader med føringsskinner (tilbehør).**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, inklusive hårdmetalsrundsavsklinge til metal (40 tænder), parallelanslag, sekskantnøgle og føringsskinneadapter.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Savklinge-borings-Ø	20 mm
Producentbetegnelse	MKS 18 LTX 58
Vægt inklusive akku	3,7 kg
Maks. skæredybde 90°	58 mm
Savklinge-Ø	165 mm
Vægt uden batteri	2,8 kg
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	0
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Sav