



## Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 600kg



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	382001 600
GTIN	
Artikelklasse	38D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmagneter. Princippet om "neutral krone" forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

#### Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

### Teknisk beskrivelse

min. materialegodstykkelse, rund	15 mm
Mål E	88 mm
maks. Ø rund	400 mm
maks. belastning, plan	600 kg
Mål D	101 mm
maks. længde plan	2000 mm

Mål A	234 mm
min. materialegodstykkelser, plan	25 mm
Mål G	52 mm
Mål b	285 mm
maks. belastning, rund	250 kg
Mål F	176 mm
Mål C	106 mm
Vægt	18 kg
Produkttype	Løfte/hejse-magnet