


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7520, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,15 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,15 mm
Type	ST900
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 083604 PDER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		