

metabo**Vinkelslibere, Type: WEV11-125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Du definerer grænsen - ikke din maskine.**

Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse. Kompakt vinkelsliber med **hastighedsstyring** og **den mindste omkreds af greb i sin ydelsesklasse** for at give perfekt ergonomi.

- **Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.**
- **Konstant omdrejningstal under belastning.**
- **Forhindrer træthed som aldrig før: Kompakt vinkelsliber med hastighedsstyring og den mindste omkreds af greb i sin ydelsesklasse for at give perfekt ergonomi.**
- **Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.**
- **Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.**

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb og spændenøgle.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Tilslutningsgevind	M14
Producentbetegnelse	WEV 11-125 Quick
Vægt	2,1 kg
Blød opstart	ja
Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Kabellængde	4 m
Bemærk	Hurtigskiftesystem
Effektforbrug	1100 W
Tomgangsomdrejningstal	2800 - 10500 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelslibere