



Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 5Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657320 5
GTIN	4580135821658
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med riflet metalgreb.

Hurtigskiftesystem til værktøj med stift (Ø 6 mm).

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789. Tilhørende monteringsværktøj nr. 657322 og nr. 657323.

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Drejningsmoment
Samlet længde L	133 mm
Data, kan logges	nej
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l ₃]	114 mm
Serie	CSP
Momentområde	1 - 5 Nm
Holder til indstiksværktøj	Ø 6 mm
Vægt	60 g
Momentområde	8,8 - 44,2 lbf·in
Maks. moment	5 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeret centermål ved momentnøgle [l ₂]	25 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	til påsætningsværktøj (tapskaft)
Tilspændingsretning	Højrespænding
Feedback	udløsning
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Armlængde uden indstiksværktøj [l ₁]	89 mm
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Reverserbar aflæsning	Nm
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej

Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000