

**metabo****Vinkelslibere, Type: WEA19-1800**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Artikelklasse	03D

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Kraftig 180 mm vinkelsliber med skæredybde som en 230 mm vinkelsliber.**

- **Reducerede vibrationer for ubesværet arbejde takket være Metabo VibraTechs (MVT) ekstra greb og integreret automatisk afbalancering.**
- **Elektronisk blød start og genstartsbeskyttelse.**
- **Gearhuset kan monteres drejet i trin på 90°.**
- **Perfekt ergonomi takket være det slanke gribeområde til maksimal kontrol og nemt arbejde over hovedet.**
- **Metabo Marathon-motor med nyt køle- og kulbørstersystem for dobbelt levetid.**
- **Tacho-Constamatic (TC)-elektronik med massiv aksel: Høj arbejdsudvikling pga. konstant omdrejningstal under belastning.**
- **M-QUICK-system til værktøjsfrit skiveskift med et tryk på en knap.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Metabo S-automatic mekaniske sikkerhedskoblinger: minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres, til det laveste niveau på markedet - for maksimal beskyttelse af brugeren og hurtig at kunne arbejde videre.**
- **Elektronisk blød start og genstartsbeskyttelse.**
- **Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.**

### Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskappe, ekstra greb, M-Quick-spændemøtrik.

## Teknisk beskrivelse

Bemærk	Stor skæredybde
Bemærk	M-Quick-system
Effektforbrug	1900 W
Maks. vibration iht. EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
maks. omdrejningstal	8200 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	WEA 19-180 Quick RT
Genstartsspærre	ja
Kabellængde	4 m
Maks. skæredybde	60 mm
Vægt	2,7 kg
Maks. skive-Ø	180 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber