

**APKT 1003 PDER, HBM025, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Artikelklasse	22A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Pladetykkelse: 3,5 mm

Hjørneradius: 0,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,5 mm
Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	APKT 1003 PDER
Type	HBM025
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm

Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	220 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	205 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	175 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	150 m/min	M
GG (G)	egnet	150 m/min	K
Uni	egnet		
tør	egnet		