



Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 2Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657320 2
GTIN	4580135821641
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med riflet metalgreb.

Hurtigskiftesystem til værktøj med stift (Ø 6 mm).

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789. Tilhørende monteringsværktøj nr. 657322 og nr. 657323.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±3 %
Momentområde	3,5 - 17,7 lbf·in
Data, kan logges	nej
Reverserbar aflæsning	Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Tilspændingsretning	Højrespænding
Tilslutningsform	til påsætningsværktøj (tapskaft)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	114 mm
Målemetode	Drejningsmoment
Maks. moment	2 Nm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Holder til indstiksværktøj	Ø 6 mm
Serie	CSP
Vægt	60 g
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Momentområde	0,4 - 2 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	25 mm
Måleværktøj	Mekanisk
Samlet længde L	133 mm
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	89 mm
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej

Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000