

Garant**Drevet værktøj radial, VX3, Type: 30-VX3-R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319973 30-VX3-R
GTIN	4067263263081
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter-revolver** og drivkobling **DIN 5480** eller maskiner med **BMT-revolver** med drivkobling **DIN 1809**. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen. Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbseget. Version IM – med indvendig spændemøtrik. Bruges på **skiverevolverhoveder**. Højre udførelse. Oversættelse 1:1. Version med intern køling (intern) maks. 70 bar. Justering via **standard-pin-liste**.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændeplasser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT-revolver med DIN 1809.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsætter Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

Bemærk:

- Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-værktøjer (intern køling) intet tørløb, kølemiddelfiltrering < 50 µm.
- Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
- Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

Teknisk beskrivelse

b ₂	43 mm
b ₁	65,5 mm
h ₁	68 mm
l ₁	89 mm
x	55 mm
Køling	ekstern
Værktøjsspænding	Varia VX3
Adapter	VX3
VDI-størrelse	30
Produkttype	Drevet værktøj